

GEL

High Density Gel combines comfort, firmness and durability. Provide comfort and convenience of a GEL liner with the stability of a silicone liner. Designed for many types of users from activity level K1 to K4

El Gel High Density (gel de alta densidad) combina comodidad, firmeza y durabilidad. Proporciona la comodidad y confort de un liner de GEL con la estabilidad de un liner de silicona. Pensado para muchos tipos de usuarios desde nivel de actividad K1 hasta K4

Le Gel High Density (gel haute densité) combine commodité, solidité et durabilité. Allie la commodité et le confort d'un liner de GEL à la stabilité d'un liner de silicone. Pensé pour plusieurs types d'utilisateurs, du niveau de mobilité K1 au K4

FABRIC/ TEJIDO/ TISSU

In house knitted fabric. New seamless knitted construction for a better bending. Not stretched vertically (to avoid the piston effect), but stretched horizontally to make it easy to put on.

Tejido de fabricación propia. Parte trasera tejida de forma para facilitar flexión. No se estira en vertical (para evitar el efecto pistoneo), sí que se estira en horizontal para que sea fácil de poner.

Tissu de fabrication propre. Partie arrière tissée de manière à faciliter le pliage. Ne s'étire pas verticalement (pour éviter l'effet de piston), mais horizontalement pour faciliter le positionnement.

FEATURES/CARACTERISTICAS/ CARACTÉRISTIQUES

The Gliner features a new distal construction with reduced stretch to control distal distraction. The Gliner High Density Gel provide a better degree of control to active amputees. The HD Gel version is ideal for active amputees.

El Gliner presenta una nueva construcción distal con un estiramiento reducido para controlar la distracción distal. El Gliner High Density Gel proporciona un mejor nivel de control para los pacientes, esta versión es ideal para los amputados activos.

Le Gliner présente une nouvelle construction distale avec un étirement réduit pour contrôler la distraction distale. Le Gliner High Density Gel fournit un meilleur niveau de contrôle aux patients, cette version est idéale pour les amputés actifs.

✓ **Only available in High Density Gel/** Sólo disponible en gel de alta densidad/ *Seulement disponible en Gel Haute Densité*

✓ **Available in 3mm and 6mm uniform thickness/** Disponible en 3 mm y 6 mm de grosor/ *Disponible en 3 mm et 6 mm d'épaisseur*




MEASURED SIZE*	NO PIN		PIN	
	3 mm	6 mm	3 mm	6 mm
20-23 cm	GL-GHD20-3	GL-GHD20-6	GL-GHDP20-3	GL-GHDP20-6
24-25 cm	GL-GHD24-3	GL-GHD24-6	GL-GHDP24-3	GL-GHDP24-6
26-27 cm	GL-GHD26-3	GL-GHD26-6	GL-GHDP26-3	GL-GHDP26-6
28-31 cm	GL-GHD28-3	GL-GHD28-6	GL-GHDP28-3	GL-GHDP28-6
32-37 cm	GL-GHD32-3	GL-GHD32-6	GL-GHDP32-3	GL-GHDP32-6
38-43 cm	GL-GHD38-3	GL-GHD38-6	GL-GHDP38-3	GL-GHDP38-6

***Measure the circumference of the stump at 6 cm above the distal end.**

El contorno debe medirse 6 cm por encima del extremo distal del muñón.

Mesurez la circonférence du moignon à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.



PIN

NO PIN

Gliner Sleeve is a prosthetic suspension sleeve made with a seamless knitted construction in High Density Gel to provide maximum comfort. The sleeve has a 30° pre-flexion which allows easier bending and reduces bunching behind the knee.

Gliner Sleeve es una rodillera de suspensión protésica con tejido sin costuras en Gel de Alta Densidad para una comodidad máxima. La rodillera tiene una pre-flexión de 30° que permite una flexión fácil y reduce la hinchazón detrás de la rodilla.

Gliner Sleeve est une genouillère de suspension protésique, fabriquée avec un tissu sans couture ainsi qu'un gel haute densité pour une commodité optimale. Sa pré-flexion de 30° facilite la flexion et réduit l'inflammation derrière le genou.

- ✓ **Features a 30° pre-flexion/** Presenta una pre-flexión de 30°/ Possède une pré-flexion de 30°.
- ✓ **Available in 3mm uniform thickness/** Disponible en un grosor uniforme de 3mm/
Disponible en une épaisseur uniforme de 3mm.
- ✓ **HD Gel provides active amputees a great degree of control/**
El gel HD proporciona a los amputados activos un gran grado de control/
Le gel HD fournit un large degré de contrôle aux amputés actifs.
- ✓ **Available in one length that accommodates most users/**
Disponible en una longitud que se adapta a la mayoría de los usuarios/
Sa longueur s'adapte à la majorité des utilisateurs.

SIZE CHART/ GUIA DE TALLAS/ GUIDE DES TAILLES

MEASURED SIZE*	3 mm Grey
20-34 cm	GL-SLE20-C
31-40 cm	GL-SLE26-C
35-60 cm	GL-SLE32-C

***Measure the circumference of the stump at 10 cm above the knee.**

El contorno debe medirse 10 cm por encima de rodilla.

Mesurez la circonférence du moignon à 10 cm au-dessus du genou.

